



## Lekkie, obrotowe kły tokarskie, stożek Morse'a: 5



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	320652 5
GTIN	4062406200305
Klasa artykułu	32L

### Opis

#### Wykonanie:

- **kąt wierzchołkowy 60°**
- **wersja lekka ze smukłym korpusem**
- **precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego**
- **zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość**
- **specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.**

#### Zastosowanie:

Głównie do obróbki małych i miniaturowych elementów na małych oraz dużych tokarkach.

Ø korpusu D: 69 mm

długość użytkowa B: 103 mm

największa Ø kła 60° A: 32 mm

maksymalne bicie: 0,006 mm

długość kła C: 40 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 3800 min<sup>-1</sup>

### Opis techniczny

długość użytkowa B	103 mm
maksymalna prędkość obrotowa	3800 min <sup>-1</sup>
stożek Morse'a	5
Ø korpusu D	69 mm
długość kła C	40 mm
do detali o masie	800 kg

maksymalne bicie	0,006 mm
największa $\varnothing$ kła 60° A	32 mm
Rodzaj produktu	kieł centrujący