

Garant

Frez torusowy z VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 2/0,2 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	206335 2/0,2
GTIN	4062406275754
Klasa artykułu	11X

Opis

Wykonanie:

Frez HPC z **nową, wysokowydajną powłoką**. Dla **bardzo długiej trwałości i optymalnej wydajności skrawania** w różnych materiałach.

Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.

tolerancja: Promień ostrza **RS₁**

Wielkość promienia 0,1 mm – 1 mm: **RS₁ = ± 0,003 mm**.

Wielkość promienia > 1,0 mm – 1 mm: **RS₁ = ± 0,005 mm**.

Zalety:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie

Zastosowanie:

Specjalnie do **obróbki z dużymi prędkościami** do **frezowania kopiowego** przy **produkcji form i narzędzi**. Bardzo dobre wyniki przy **frezowaniu na sucho**.

Liczba zębów Z: 4

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c: 2,5 mm

Promień ostrza R₁: 0,2 mm

wysięg L₁ z szyjką: 25 mm

minimalna Ø szyjki trzpienia D_{1 min.}: 1,8 mm

maksymalna Ø szyjki trzpienia D1: 1,95 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	3 mm
-------------------------	------

Liczba zębów Z	4
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	2,5 mm
\varnothing ostrzy D_c	2 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm ²	0,008 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,5
Promień ostrza R_1	0,2 mm
długość ostrzy L_c	2,5 mm
chwyt	DIN 6535 HA z h6
wysięg L_1 z szyjką	25 mm
długość całkowita L	75 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	2 mm
Kąt linii śrubowej	30 stopni
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 1 100 N/mm ²	0,01 mm
minimalna \varnothing szyjki trzpienia $D_{1,min}$	1,8 mm
maksymalna \varnothing szyjki trzpienia D1	1,95 mm
Seria	GARANT Master Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	ANSI B 1.20.1
typ	H
Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 0,2×D
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC

pierścień barwny

zielone

Rodzaj produktu

Frezy trzpieniowe