

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSS-E-PM kształt C 6HX DIN 376, AlTiX, M: M5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135962 M5
GTIN	4062406278618
Klasa artykułu	11I

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintownik uniwersalny**, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.

- **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
- **zmniejszone wartości tarcia dzięki owej powłoce wysokowydajnej**
- **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**

**Wszystkie rozmiary:** Chwył wg DIN 376 (= zmniejszona  $\varnothing$  chwytu), dzięki temu możliwość pracy na większej głębokości.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E PM

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 0,8 mm

długość całkowita L: 70 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 3,5 mm

Chwył kwadratowy  $\square$ : 2,7 mm

$\varnothing$  otworu rdzenia: 4,2 mm

**Opis techniczny**

Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E PM
$\varnothing$ chwytu $D_s$	3,5 mm
długość całkowita L	70 mm

skok gwintu	0,8 mm
Ø otworu rdzenia	4,2 mm
Rodzaj gwintu	M
liczba rowków wiórowych	3
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
głębokość gwintu	12,5 mm
wielkość gwintu	M5
norma	DIN 371
Liczba ostrzy Z	3
Chwył kwadratowy □	2,7 mm
Ø gwintu	5 mm
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzienie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścien barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik