


HOLEX®**Tarcze ściernie mocowane na rzepy (A), 15 otworów, Ø 150 mm, ziarnistość: 240**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG5779 240
GTIN	4062406201852
Klasa artykułu	52X

Opis techniczny

Ø tarczy	150 mm
ziarnistość	240
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 150 mm
liczba otworów odsysających	15
Maszyna napędowa	Szlifierki oscylacyjne
maks. prędkość obwodowa	40 m/s

Akcesoria

Talerze podporowe poliuretanowe z perforacją, Uchwyt
5/16 cali i M8 Ø zewnętrzna 147 mm

567990 147

Tarcze podporowe poliuretanowe z perforacją, Uchwyt
5/16 cali i M8 Ø zewnętrzna 150 mm

567887 150

Talerze szlifierskie z PU Ø zewnętrzna 150 mm

567885 150