

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M46X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M46X3
GTIN	4062406278878
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 3 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 43 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	43 mm
Ø chwytu D _s	36 mm
norma	DIN 376
długość całkowita L	250 mm
Ø gwintu	46 mm
Chwyt kwadratowy □	29 mm
skok gwintu	3 mm

