

3M**Taśmy samoprzylepne VHB™, szare, szer.xdług.: 25X33 mmxm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	083786 25X33
GTIN	4054596196957
Klasa artykułu	08M

Opis

Wykonanie:

Dwustronna, mocna **taśma klejąca** z czystym klejem akrylanowym (VHB), do wykonywania trwałych, mocnych połączeń. Natychmiastowa, duża przyczepność, wysoka odporność na temperaturę, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki. Doskonale uszczelnia, tłumi drgania.

Taśma **3M™ GPH-110GF** składa się z dopasowującego się rdzenia piankowego i jest odporna na wysokie temperatury. Umożliwia szybkie i proste tworzenie mocnego, wytrzymałego i trwałego połączenia.

wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

Inne taśmy 3M™ VHB™ o różnych grubościach i długościach dostępne na zapytanie.

Środek klejący: akrylan

długość: 33 m

szerokość: 25 mm

Grubość: 1,1 mm

Opis techniczny

oznaczenie producenta	GPH-110GF
materiał osłony	Folia PE, silikonowana
Siła klejenia na stali	3,7 N/mm

odporne na temperaturę do	150 °C
Środek klejący	akrylan
długość	33 m
temperatura przechowywania	16 °C
kolor	szare
szerokość	25 mm
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	dwustronne
Liczba taśm samoprzylepnych	1
Minimalna trwałość	24 miesiąc
Grubość	1,1 mm
Magazyn – wilgotność powietrza	40 %
Atrybut nazwy produktu	szare
Rodzaj produktu	Taśma samoprzylepna