

Garant**Wysokowydajne rozwiertaki VHM GARANT Master Alu Otwór przelotowy
HPC, DLC, Ø nom. DC: 5,5 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 164400 5,5 |
| GTIN | 4062406283650 |
| Klasa artykułu | 10P |

Opis**Wykonanie:**

Specjalne rozwiertaki HPC najnowszej generacji do **obróbki aluminium**, z ulepszoną geometrią ostrza i udoskonalonym substratem z węglików spiekanych.
Bardzo krótkie ostrza w celu zwiększenia parametrów skrawania. Zoptymalizowana strategia chłodzenia poprzez promieniowo rozmieszczone wyloty chłodziwa z bezpośrednim ukierunkowaniem do krawędzi ostrza.

Do stosowania w obrabiarkach NC z Ø chwytu wyrażoną w liczbie parzystej, do standardowych uchwytów, zwłaszcza **uchwytów zaciskowych hydraulicznych** lub **uchwytów precyzyjnych**.
Wysoka dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu dzięki zmiennej podziałce ostrzy i specjalnie opracowanej szerokości zaokrąglonej łysinki.

Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.

Obie wersje z prostymi rowkami i powłoką DLC sp².

Zastosowanie:

Specjalne wykonanie do otworów przelotowych.

Liczba ostrzy Z: 4

zakres Ø: 5,201 - 5,7 mm

długość ostrzy L_c: 8 mm

Długość wysięgu L₁: 39 mm

długość całkowita L: 75 mm

Liczba ostrzy Z: 4

Ø chwytu D_s: 6 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|--------|
| Ø nom. D _c | 5,5 mm |
| Długość wysięgu L ₁ | 39 mm |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Seria | GARANT Master Alu |
| długość ostrzy L_c | 8 mm |
| Posuw f w odlewie aluminiowym | 0,6 mm/obr, |
| Liczba ostrzy Z | 4 |
| \varnothing chwytu D_s | 6 mm |
| zakres \varnothing | 5,201 - 5,7 mm |
| długość całkowita L | 75 mm |
| Maksymalna \varnothing ostrza | 8 mm |
| powłoka | DLC |
| Materiał ostrza | VHM |
| norma | Norma zakładowa |
| typ | W |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar |
| chwyt | DIN 6535 HA z h6 |
| Strategia skrawania | HPC |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym |
| pierścień barwny | żółty |
| Rodzaj produktu | Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami |