



Klucze dynamometryczne bez skali, maksymalny moment obrotowy: 25 Nm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	657320 25
GTIN	4560138452813
Klasa artykułu	66F

Opis

Wykonanie:

Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Nastawianie klucza za pomocą kontrolnego przyrządu do kluczy dynamometrycznych.

Wbudowana na stałe grzechotka przełączana. Z uchwytem ze sztucznej żywicy.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest znowu gotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

wskazówka:

Odpowiedni przyrząd nastawczy nr 657325.

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.

kierunek dociągania: dociąganie w prawo

dokładność pomiaru momentu obrotowego: $\pm 3\%$

Kalibracja: O6

Kalibracja: O7

długość całkowita L: 215 mm

zakres momentu obrotowego: 5 - 25 Nm

masa: 250 g

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
--	---------

maksymalny moment obrotowy	25 Nm
kierunek dociągania	dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±3 %
masa	250 g
zakres momentu obrotowego	5 - 25 Nm
Kształt przyłącza	czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Regulacja załączenia	Wstępnie ustawiony
Zasada zadziałania	mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
przełączalny odczyt	Nm
Feedback	Wyzwalający
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [L ₃]	161 mm
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	bez skali (wymagany przyrząd kontrolny)
norma	DIN EN ISO 6789
długość całkowita L	215 mm
metoda pomiarowa	moment obrotowy
Kalibracja	O6
Kalibracja	O7
możliwość protokolowania danych	nie
sygnalizacja rozłączenia	Akustyczne
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
Technika pomiarowa	mechanicznie
Rodzaj produktu	kluczy dynamometrycznych

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Nastawienie kluczy dynamometrycznych bez skali	018890
	018891 400

Kalibracja i nastawienie kluczy dynamometrycznych bez skali maksymalny moment obrotowy 400 Nm

Akcesoria

Przyrząd do kontroli momentu obrotowego do kluczy dynamometrycznych „SmartCheck“ Maksymalny moment obrotowy 100 Nm

654650 100

Elektroniczne przyrządy kontrolne do kluczy dynamometrycznych „ProTest“ maksymalny moment obrotowy 60 Nm

654460 60

Klucze nastawcze. Typ 1

657325 1