

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/09mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260014 16/09
GTIN	4045197797575
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	16 mm
Wielkość chwytu	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
śruby mocujące	269021 2
długość całkowita L	150 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
wielk. płytki	9 mm
kod ISO uchwytu	SCACR/L 1616M09
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Śruby mocujące Typ 2

269021 2

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500