

**Garant****Noże, lewe,, chwyt / wielkość płytki: 16/09 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260015 16/09
GTIN	4045197797834
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 16/09 mm kod ISO uchwytu: SCACR/L 1616M09  
pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 09T3..  
Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 16 mm  
długość główki L<sub>1</sub>: 16 mm  
długość całkowita L: 150 mm  
śruby mocujące: 269021 2

**Opis techniczny**

kod ISO uchwytu	SCACR/L 1616M09
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	16 mm
wielk. płytki	9 mm
Wielkość chwytu	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
śruby mocujące	269021 2
długość całkowita L	150 mm
długość główki L <sub>1</sub>	16 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie

Kąt ustawienia κ	90 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

zestaw śrub mocujących 10-elem.	269427
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Śruby mocujące Typ 2	269021 2