

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 10/11mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261315 10/11
GTIN	4045197798138
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	26 mm
długość całkowita L	150 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
Wielkość chwytu	10 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	10 mm
kod ISO uchwytu	SVACR/L 1010M11
śruby mocujące	269021 1
wielk. płytki	11 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX7

674248 TX7

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm

659957 200