

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 12/16mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261315 12/16
GTIN	4045197798169
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość całkowita L	150 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1604..
Wielkość chwytu	12 mm
wielk. płytki	16 mm
kod ISO uchwytu	SVACR/L 1212M16
Szerokość funkcjonalna L ₄	12 mm
długość główki L ₁	40 mm
śruby mocujące	269021 2
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500