

Garant
Frezy kuliste VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø f8 DC / D S: 6 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	207242 6
GTIN	4062406285005
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:

Dokładny szlif spełnia wysokie wymagania pod względem dokładności. Tolerancje: kontur promienia $\pm 0,005$ mm.

Ulepszona ochrona krawędzi tnącej dzięki lekkiemu zaokrągleniu krawędzi. Wyjątkowa wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnych ziarnie.

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 28 stopni

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L_c : 10 mm

długość całkowita L: 54 mm

Ø chwytu D_s : 6 mm

posuw f_z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm²: 0,06 mm

posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm²: 0,08 mm

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs}$ przy obcinaniu	10 mm
odcinek swobodny	10 mm
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm ²	0,08 mm
długość całkowita L	54 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1
Ø chwytu D_s	6 mm
długość ostrzy L_c	10 mm

posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
\varnothing ostrzy D_c	5 mm
Liczba zębów Z	2
Kąt linii śrubowej	28 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy kopiowaniu	0,18 mm
promień R	3 mm
Seria	GARANT Master Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	f8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	$0,03 \times D$ przy frezowaniu kopiowym
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
chwyt	DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe