

Garant**Ergonomiczny taboret warsztatowy ze ślizgami, Typ: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965067 1
GTIN	4062406284664
Klasa artykułu	91Z

Opis**Wykonanie:**

Taboret do dynamicznego siedzenia. Powierzchnia siedzenia może być nachylona pod kątem 15°, co umożliwi ruch w zakresie 30°. Wygodne taborety obrotowe pokryte miękką, wygodną i oddychającą **tapicerką tekstylną**. Wysokość siedzenia regulowana za pomocą amortyzatorów gazowych z **wyzwalaczem pierścieniowym**.

Norma:**DIN 68877****wskazówka:**

Oddychający aktywnie tkanina Mesh ulega uszkodzeniu przez zapięcia na rzep. Proszę zabezpieczyć rzepy.

nośność krzesła: 120 kg

regulacja wysokości: 440 - 610 mm

Ø siedziska: 350 mm

kolor tapicerki: czarny

Opis techniczny

Ø siedziska	350 mm
-------------	--------

kolor tapicerki	czarny
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	440 - 610 mm
Rodzaj produktu	Taboret bez rolek

Akcesoria

Ślizgi (1 zestaw = 5 szt.)	962518
----------------------------	--------