

**Garant****Głowica frezarska do fazowania Softcut® MTC, z otworem, kąt  $\gamma$ : 30 stopień****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215152 30
GTIN	4045197798893
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Solidna głowica do fazowania. Kilkustronnie zamknięte gniazda płytek skrawających stabilizują ostrza i przenoszą promieniowe i osiowe siły skrawania.

**Zastosowanie:**

Do sfazowań o dużej szerokości w konstrukcjach stalowych. Doskonale nadaje się do obróbki zgrubnej i semizgrubnej.

**wskazówka:**

Osiągane są bezstopniowe powierzchnie.

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **21 1750, wielk. 3,8** z grotem nr **67 4252 wielk. 15IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

efektywna liczba ostrzy  $Z_{ef}$ : 3

Liczba płytek skrawających: 6

długość całkowita  $L_{ges}$ : 50 mm

min.  $\varnothing D$ : 35 mm

największa  $\varnothing D_1$ : 85 mm

uzyskiwana szerokość sfazowania b: 24,3 mm

**Opis techniczny**

śruby mocujące	219808 (15IP; 3,8 Nm)
uzyskiwana długość sfazowania l	29,5 mm
długość całkowita $L_{ges}$	50 mm
uzyskiwana szerokość sfazowania b	24,3 mm
min. $\varnothing D$	35 mm
uzyskiwana wysokość sfazowania h	14 mm
$\varnothing$ otworu uchwytu	27 mm
największa $\varnothing D_1$	85 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	AP.T 1805..
kąt $\gamma$	30 stopni
efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$	3
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	14 mm
Seria	Softcut®
Posuw na ząb przy $h_{maks.}$	0,2 mm
Liczba płytek skrawających	6
wykonanie chwytu	z otworem
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219808
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
	211750 3,8

Wkrętki dynamometryczne, nastawione na stałe  
nastawiony moment obrotowy 3,8 Nm

---