

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251113 32/19
GTIN	4045197801135
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 32/19 mm kod ISO uchwytu: PSSNR/L 3232P19  
pasująca wymienna płytka skrawająca: SN.. 1906..  
Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 40 mm  
długość główki L<sub>1</sub>: 40 mm  
długość całkowita L: 170 mm  
płytko podporowa: 259031 38

**Opis techniczny**

kod ISO uchwytu	PSSNR/L 3232P19
płytko podporowa	259031 38
długość główki L <sub>1</sub>	40 mm
długość całkowita L	170 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 7
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	40 mm
śrubado dźwigni	259018 13
Dźwigienka	259015 13
Wielkość chwytu	32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SN.. 1906..
wielk. płytki	19 mm

zestaw kołków sprężystych	259047 5
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia $\kappa$	45 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259435
Wkręt do dźwigienki	259162
płytką podporowa	259306
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259525
Dźwigienka	259070
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 4 mm	674242 4
Dźwigienka Typ 13	259015 13
płytką podporowa Typ 38	259031 38
Wkręt do dźwigienki Typ 13	259018 13
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 7	259044 7