

**ZCMX 060204, Gatunek: HBZ025****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268423 HBZ025
GTIN	4062406285500
Klasa artykułu	21E

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 2 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 210 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 060204
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Gatunek	HBZ025
promień naroża	0,4 mm
Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,12 mm
Posuw przy toczeniu	0,1 - 0,3 mm
pasują do $\varnothing$ narzędzia D	12 mm

