

**ZCMX 080308, Gatunek: HBZ025****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268427 HBZ025
GTIN	4062406286934
Klasa artykułu	21E

**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
Gatunek	HBZ025
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 2 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 210 m/min
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 080308
Posuw przy toczeniu	0,1 - 0,3 mm
Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,12 mm
pasują do $\varnothing$ narzędzia D	16 mm

