



## Docisk wychylny bez uchwytu, typ: 30L



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	370085 30L
GTIN	2050001884350
Klasa artykułu	37K

### Opis

#### Wykonanie:

- Docisk wychylny „One Touch” z osiowym skokiem mocowania (H1/H2) poprzez ruch dźwigni (lewo/prawo).
- Korpus ze stali ulepszonej cieplnie, czerniony.
- Równomierna siła nacisku na element.
- Mniejszy obrys dzięki wyjmowanemu uchwytowi.

#### Zastosowanie:

- Do szybkiego mocowania i otwierania przy pojedynczych elementach.
- Do łatwej obróbki skrawaniem.

#### wskazówka:

Wkręcane uchwyty z ogranicznikiem momentu obrotowego dostępne na zamówienie.

maksymalna siła zaciskająca: 800 N

maks. siła rąk chwyt: 150 N

### Opis techniczny

wymiar E	18 mm
----------	-------

wysokość H	57,5 mm
typ	30L
gwint M	M6
L <sub>1</sub>	32 mm
L <sub>2</sub>	15 mm
B <sub>1</sub>	14 mm
wysokość mocowania H <sub>1</sub> min.	31,4 mm
wysokość mocowania H <sub>1</sub> maks.	32,6 mm
maksymalna siła zaciskająca	800 N
maks. siła rąk chwyt	150 N
B	30 mm
L <sub>3</sub>	25 mm
gwint M <sub>1</sub>	M4 × 8