

Garant**Okrawacze VHM 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 10M mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208105 10M
GTIN	4062406287016
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

tolerancja: **wymiar S = ±0,1 mm.**

ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.

Liczba zębów Z: 4

chwyt: DIN 6535 HA h6

Frezowanie fazek: 45 stopni

mniejsza Ø D₃: 5 mm

większa Ø D₂: 10 mm

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c: 2,5 mm

wymiar S: 3,5 mm

długość całkowita L: 100 mm

Opis techniczny

Liczba zębów Z	4
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Frezowanie fazek	45 stopni
długość całkowita L	100 mm
współczynnik korekcyjny f _z	1
długość ostrzy L _c	2,5 mm

wymiar S	3,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$. przy obcinaniu	3,5 mm
Ø chwytu D_s	10 mm
chwyt	DIN 6535 HA h6
posuw f_z w stali < 900 N/mm ²	0,045 mm
Ø ostrzy D_c	10 mm
większa Ø D_2	10 mm
mniejsza Ø D_3	5 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe