

Garant**Okrawacze VHM 90°, bez powłoki, Ø h6 DC: 6M mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208095 6M
GTIN	4062406286972
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające.

tolerancja: **wymiar S = ±0,1 mm.**

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.

Liczba zębów Z: 4

chwyt: DIN 6535 HA h6

Frezowanie fazek: 45 stopni

mniejsza Ø D₃: 3 mm

większa Ø D₂: 6 mm

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c: 1,5 mm

wymiar S: 2,1 mm

długość całkowita L: 100 mm

Opis techniczny

długość ostrzy L _c	1,5 mm
wymiar S	2,1 mm
długość całkowita L	100 mm
posuw f _z w stali < 900 N/mm ²	0,025 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.} przy obcinaniu	2,1 mm

chwyt	DIN 6535 HA h6
Frezowanie fazek	45 stopni
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Liczba zębów Z	4
Ø ostrzy D_c	6 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1
większa Ø D_2	6 mm
mniejsza Ø D_3	3 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe