

Garant**Okrawacze VHM 90°, bez powłoki, Ø h6 DC: 10M mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208095 10M
GTIN	4062406286989
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające.

tolerancja: **wymiar S = ±0,1 mm.**

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.

Liczba zębów Z: 4

chwyt: DIN 6535 HA h6

Frezowanie fazek: 45 stopni

mniejsza Ø D₃: 5 mm

większa Ø D₂: 10 mm

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c: 2,5 mm

wymiar S: 3,5 mm

długość całkowita L: 100 mm

Opis techniczny

Liczba zębów Z	4
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
posuw f _z w stali < 900 N/mm ²	0,045 mm
długość ostrzy L _c	2,5 mm
wymiar S	3,5 mm
Ø ostrzy D _c	10 mm

długość całkowita L	100 mm
Ø chwytu D _s	10 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.} przy obcinaniu	3,5 mm
Frezowanie fazek	45 stopni
chwyt	DIN 6535 HA h6
współczynnik korekcyjny f _z	1
mniejsza Ø D ₃	5 mm
większa Ø D ₂	10 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe