

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tarczowe szczotki druciane drut stalowy, 0,30 / 0,35 mm, Ø szczotki  
D1 x szerokość drutu L1: 150X22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570100 150X22
GTIN	4017359037317
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. **Bardzo gęste**, wysoka dokładność ruchu obrotowego i odporność na ścieranie. Możliwe dopasowanie do różnych otworów mocujących, dzięki **wymiennym pierścieniom redukcyjnym** (w zakresie dostawy).

**Zastosowanie:**

Do polerowania i wykańczania powierzchni itp. Za pomocą szlifierek-toczek lub urządzeń z giętkim wałkiem.

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeliny itp.

szerokość szczotki: 20 mm

Ø otworu  $d_1$ : 40 mm

Ø pierścienia redukcyjnego: 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm

wysokość drutu  $H_1$ : 33 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 6000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

Ø pierścienia redukcyjnego	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
----------------------------	--------------------------------------

Ø szczotki D <sub>1</sub>	150 mm
szerokość szczotki	20 mm
wysokość drutu H <sub>1</sub>	33 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6000 min <sup>-1</sup>
Ø otworu d <sub>1</sub>	40 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa