

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jednorzędowa szczotka tarczowa mikrościerająca, 0,6 mm, SiC 320, Ø×szer. szczotki: 150X14 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 570322 150X14 |
| GTIN | 4017359135952 |
| Klasa artykułu | 57L |

Opis**Wykonanie:**

Jednorzędowa szczotka z falowanym materiałem na lamowania.

Zastosowanie:

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeli itp. Szczotki jednorzędowe mogą być łączone, **tworząc walce o zmiennej szerokości**. Do indywidualnego zastosowania na szlifierkach.

oznaczenie ziarnistości: SiC

Ø otworu d_1 : 12 mm

maks. Ø otworu po rozwierceniu: 30 mm

wysokość drutu H_1 : 32 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 6000 min⁻¹

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|------------------------|
| szerokość szczotki | 14 mm |
| wysokość drutu H_1 | 32 mm |
| maksymalna prędkość obrotowa | 6000 min ⁻¹ |

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Ø szczotki D ₁ | 150 mm |
| maks. Ø otworu po rozwierceniu | 30 mm |
| Ø otworu d ₁ | 12 mm |
| Materiały ściernie | Osadzony karborund (SiC) |
| materiał pokrycia | mikrościerająca, karborund |
| oznaczenie ziarnistości | SiC |
| wysokość pokrycia | 0,6 mm |
| Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |