



Garnkowe szczotki druciane X-LOCK, drut stalowy 0,30 mm, Ø szczotki: 60X-LOCKmm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	573010 60X-LOCK
GTIN	4007220119150
Klasa artykułu	55V

Opis

Wykonanie:

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. Do użytku na szlifierkach kątowych i maszynach stacjonarnych. Z systemem szybkiego mocowania **X-LOCK** umożliwiającym szybką, beznarzędziową wymianę szczotek.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni do usuwania zadziorów, rdzy, zgorzelin, polerowania, usuwania farb, powłok lakierniczych i podkładowych itp.

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	65 mm
Długość drutu H ₁	20 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
wysokość pokrycia	0,3 mm
Seria	X-LOCK
materiał pokrycia	drut stalowy
Rodzaj produktu	Garnkowa szczotka druciana

