



Cyfrowe mierniki cęgowe, typ: 770-1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	473315 770-1
GTIN	4029547013973
Klasa artykułu	47B

Opis

Wykonanie:

Solidna obudowa z tworzywa sztucznego z dużym, oświetlonym wyświetlaczem LCD i z gumowaną strefą chwytową. **Unikatowy mechanizm chwytakowy** ułatwia pracę w ciasnych miejscach. **Automatyczne ustawianie zakresu i rodzaju pomiaru (AC/DC)**. Z zakresem pomiarowym μA do pomiaru prądów jonizacyjnych (z przewodami pomiarowymi).

Zastosowanie:

Nadają się do szerokiego zastosowania w elektrotechnice, przemyśle, konserwacji, serwisie (ustalanie przyczyn usterek).

Norma:

DIN EN 61010-1, IEC 61376

w dostawie::

3 baterie nr 081556 LR3 i przewody pomiarowe.

Kalibracja: I4

zakres wskaźnika: 4000

dokładność podstawowa: 0,8 %

kontrola ciągłości obwodu: tak

kontrola diod: tak

metoda pomiarowa: TRUE RMS

napięcie przemiennie AC: 1 mV - 600 V

Opis techniczny

prąd stały DC	0,1 A - 400 A
napięcie przemienne AC	1 mV - 600 V
dokładność podstawowa	0,8 %
zasilanie bat.	3× 081556_LR3
Częstotliwość	0,001 Hz - 10 kHz
oporność	0,1 - 40 MΩ
metoda pomiarowa	TRUE RMS
zakres wskaźnika	4000
napięcie stałe DC	1 mV - 600 V
kategoria przepięcia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
prąd przemienny AC	0,1 A - 400 A
kontrola ciągłości obwodu	tak
kontrola diod	tak
pojemność	0,001 μF - 100 μF
liczba baterii	2
z bateriami / akumulatorkami	081556 LR3
Kalibracja	I4

Usługi

Kalibracja mierników kleszczowych typ D	017720 D
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mierniki kleszczowe Typ D	016790 D

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
--------------------------------------	------------