



Wiertła wysokowydajne z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m7: 19,3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	122396 19,3
GTIN	4045197424099
Klasa artykułu	12E

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -

dzięki temu ścin skrawający wykazuje

dużą dokładność centrowania. Proste główne krawędzie skrawające z lekkim zaokrągleniem i wyjątkowy kształt rowków wiórowych dają **krótkie wióry**.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 6537 K

Tolerancja \varnothing nominalnej: m7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja \varnothing nominalnej: m7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 50,1 mm

długość całkowita L: 131 mm

\varnothing chwytu D_s : 20 mm

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,16 mm/obr,

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
tolerancje chwytu	h6

Długość rowków wiórowych L_c	79 mm
posuw f w stali INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/obr,
\varnothing nom. D_c	19,3 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	m7
\varnothing chwytu D_s	20 mm
długość całkowita L	131 mm
norma	DIN 6537 K
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	50,1 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
głębokość wiercenia do	4×D
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Wiertła kręte