



Szczypce igłowe do elektroniki, długość całkowita: 115mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	727191 115
GTIN	4003773035114
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia lustrzana, stąd brak zakłóceń w układzie spowodowanych przez łuszczenie się części chromowanych. Precyzyjny przegub przetykowy. Podwójna sprężyna o małym tarciu zapewnia łagodne i płynne otwieranie. Gładko oszlifowane powierzchnie chwytowe. Starannie usunięte zadziory z krawędzi.

Uchwyty z nakładką z kilku rodzajów materiału.

Zastosowanie:

Do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice lub mikromechanice.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiał:

Stal do łożysk kulkowych, hartowana w oleju.

wskazówka:

Inne wersje dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

szerokość główki	9,5 mm
długość szczęk	22,5 mm
długość całkowita	115 mm
kształt szczęk	ostro zakończone, proste
norma	DIN ISO 9655

wykonanie szczęk	wewnątrz gładko szlifowany
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
materiał	Stal do łożysk kulkowych
powierzchnia	polerowane na wysoki połysk
ze sprężyną rozwierającą	tak
Rodzaj produktu	Szczypce płaskie, półokrągłe