



**Gumowe talerze szlifierskie mocowane na rzepy, Ø zewnętrzna mm /
twardość: 30 mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy

553995 30

GTIN

Klasa artykułu

56L

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa

12500 min⁻¹

Ø chwytu

3 mm

Ø zewnętrzna

30 mm

materiał

Guma

uchwyt po stronie narzędzia

rzep