

Garant GRIDLINE

Zestaw kół montowany fabrycznie do szaf narzędziowych GridLine, pasują do obudowy o głębokości w G: 24



Dane zamówienia

Numer katalogowy	958481 24
GTIN	4062406299873
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Zespół jezdny GridLine składający się z 2 trawersów z ocynkowanej blachy stalowej. Komplet z zestawem zamontowanych kół i 1 zestawem uchwytów do transportu z tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Do przykręcania na szafach GridLine i szafkach narzędziowych.

Uchwyt do pchania montowany z boku szafki.

Montowane fabrycznie przy jednoczesnym zamówieniu szaf narzędziowych GridLine i zestawu kół.

Pasuje do :

Szafki narzędziowe nr 930505–930735.

w dostawie::

1× poprzeczka z 2 kółkami skrętnymi z hamulcem, 1× poprzeczka z 2 kołami stałymi, 1× zestaw uchwytów do pchania.

Ważne:

Ze względu na niebezpieczeństwo przewrócenia się podczas montażu zestawu kół należy przestrzegać podanej maksymalnej wysokości szaf.

W przypadku nośności uwzględnić masę własną szafy / szafy narzędziowej.

wskazówka:

Zespół jezdny pasujący do szaf narzędziowych GridLine o wysokości maks. 1000 mm. Szafy narzędziowe 24 × 24G tylko do wysokości 900 mm. Łączna nośność maksymalna 600 kg.

Konieczny montaż szuflad z indywidualną blokadą wysuwu jedną ręką.

wysokość podwozia: 160 mm

głębokość: 600 mm

Ø kółek stałych: 125 mm

Ø kółka skrętnego: 125 mm
Nośność maksymalna: 600 kg

Opis techniczny

wysokość podwozia	160 mm
głębokość	600 mm
Ø kółka skrętnego	125 mm
Nośność maksymalna	600 kg
Ø kółek stałych	125 mm
Rodzaj produktu	Zespół jezdny do szaf narzędziowych wraz z montażem