

Garant GRIDLINE

**Podciąg z segmentami nóg i kołami do stołu warsztatowego Ready-to-go**  
**Wysokość 850 mm, Szerokość użyteczna / typ: 1200/3 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 927245 1200/3 |
| GTIN             | 4062406304560 |
| Klasa artykułu   | 9GG           |

**Opis****Wykonanie:**

Podciąg do montażu stołu warsztatowego Ready-to-go, włącznie z segmentami nóg z 2 kołami skrętnymi i 2 stałymi, Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym w kolorze szarym. Nośność podciągów przejezdnych wynosi maks. 600 kg (stół wraz z zawartością).

**Pasuje do :**

Do obudów o wysokości 600 mm. Konstrukcja złożona z 3 obudów 16G.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Przejezdne stoły warsztatowe wymagają koniecznie szuflad z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu. Nie nadaje się do stołów warsztatowych z cofniętą, otwartą obudową.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 800 mm

szerokość: 1300 mm

głębokość: 700 mm

pasuje do blatów o głębokości: 750 mm

Ø koła: 125 mm

**Opis techniczny**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Seria                         | Ready-to-go   |
| szerokość                     | 1300 mm   |
| głębokość                     | 700 mm  |
| wysokość                      | 800 mm  |
| pasuje do blatów o głębokości | 750 mm  |
| Ø koła                        | 125 mm  |
| wykonanie konstrukcyjne       | Konstrukcja z rur stalowych                                       |
| Wybór kolorów                 | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Rodzaj produktu               | Zespół jezdny do<br>stołów warsztatowych                          |