

Garant**Stabilizator wytaczaków 3×D maxi, Typ: 20L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319458 20L
GTIN	4062406309206
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zalety:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do :

Wszystkie popularne wytaczaki.

wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3×D.

Drgania: stłumione

kierunek skrawania: lewo

Ø mocowania D₁: 20 mm

Ø trzonu D₂: 32 mm

Ø D₃: 40 mm

Długość wysięgu L₁: 60 mm

dł. całkowita L₁: 60 mm

Opis techniczny

długość całkowita L ₂	126 mm
C	1,5 mm
dł. całkowita L ₁	60 mm
Ø trzonu D ₂	32 mm

przesunięcie Z względem osi	20 mm
kierunek skrawania	lewo
Ø mocowania D ₁	20 mm
Ø D ₃	40 mm
promień R	1,2 mm
Długość wysięgu L ₁	60 mm
Typ stabilizatora	Stabilizator Ø 20 maxi
Promień Rx toczenie	20 mm
Odległość NRx toczenie	0 mm
Odległość NRx wcinanie	0 mm
Punkt przecięcia V toczenie	-11,3 mm
Punkt przecięcia U toczenie	1,92 mm
Punkt przecięcia V wcinanie	-11,49 mm
Promień Rx wcinanie	20,3 mm
Punkt przecięcia U wcinanie	2 mm
Przesunięcie osi F _{min} toczenie	12 mm
Szerokość B toczenie	16,5 mm
Szerokość B wcinanie	16,5 mm
Przesunięcie osi F _{min} wcinanie	12 mm
Średnica bezpieczeństwa D _{min.} toczenie	0,6 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków