

**HOLEX®****Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 60,, Ø główki×szerokość główki: 15X15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554100 15X15
GTIN	4045197802361
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

**Zastosowanie:**

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 3 mm

zalecana prędkość obrotowa: 24000 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 35000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

Ø chwytu	3 mm
Ø główki	15 mm
ziarnistość	60
maksymalna prędkość obrotowa	35000 min <sup>-1</sup>
zalecana prędkość obrotowa	24000 min <sup>-1</sup>
szerokość główki	15 mm
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)

oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 60,