

**Garant****Stabilizator wytaczaków 5xD maxi, Typ: 20L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319465 20L
GTIN	4062406309428
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

**Zalety:**

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

**Pasuje do :**

Wszystkie popularne wytaczaki.

**wskazówka:**

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3xD.

Drgania: stłumione

kierunek skrawania: lewo

Ø mocowania D<sub>1</sub>: 20 mm

Ø trzonu D<sub>2</sub>: 32 mm

Ø D<sub>3</sub>: 40 mm

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 100 mm

dł. całkowita L<sub>1</sub>: 60 mm

**Opis techniczny**

Długość wysięgu L <sub>1</sub>	100 mm
długość całkowita L <sub>2</sub>	166 mm
promień R	1,2 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	20 mm

Ø D <sub>3</sub>	40 mm
przesunięcie Z względem osi	20 mm
dł. całkowita L <sub>1</sub>	60 mm
kierunek skrawania	lewo
C	1,5 mm
Ø trzonu D <sub>2</sub>	32 mm
Typ stabilizatora	Stabilizator Ø 20 maxi
Odległość NRx wcinanie	0 mm
Punkt przecięcia U toczenie	1,92 mm
Promień Rx toczenie	20 mm
Promień Rx wcinanie	20,3 mm
Punkt przecięcia V toczenie	-11,3 mm
Punkt przecięcia U wcinanie	2 mm
Odległość NRx toczenie	0 mm
Punkt przecięcia V wcinanie	-11,49 mm
Przesunięcie osi F <sub>min</sub> toczenie	12 mm
Szerokość B toczenie	16,5 mm
Przesunięcie osi F <sub>min</sub> wcinanie	12 mm
Szerokość B wcinanie	16,8 mm
Średnica bezpieczeństwa D <sub>min.</sub> toczenie	0,6 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków