



Wiertła wysokowydajne z VHM Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC m7: 17,3 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 122398 17,3 |
| GTIN | 4045197427281 |
| Klasa artykułu | 12E |

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -

dzięki temu ścin skrawający wykazuje

dużą dokładność centrowania. Proste główne krawędzie skrawające z lekkim zaokrągleniem i wyjątkowy kształt rowków wiórowych dają **krótkie wióry**.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia $1,5 \times \text{Ø}$ nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 6537 K

Tolerancja Ø nominalnej: m7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: m7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 47,1 mm

długość całkowita L: 123 mm

Ø chwytu D_s : 18 mm

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,16 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|--|--------------|
| Ø nom. D_c | 17,3 mm |
| Długość rowków wiórowych L_c | 73 mm |
| posuw f w stali INOX < 900 N/mm ² | 0,16 mm/obr, |

| | |
|---|------------------|
| tolerancje chwytu | h6 |
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| Tolerancja \varnothing nominalnej | m7 |
| \varnothing chwytu D_s | 18 mm |
| długość całkowita L | 123 mm |
| norma | DIN 6537 K |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 | 47,1 mm |
| powłoka | TiAlN |
| Materiał ostrza | VHM |
| głębokość wiercenia do | 4xD |
| kąt wierzchołkowy | 140 stopni |
| chwyt | DIN 6535 HE z h6 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| pierścień barwny | niebieskie |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |