



Wiertła wysokowydajne z VHM Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC m7: 17,7 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	122398 17,7
GTIN	4045197427304
Klasa artykułu	12E

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -

dzięki temu ścin skrawający wykazuje

dużą dokładność centrowania. Proste główne krawędzie skrawające z lekkim zaokrągleniem i wyjątkowy kształt rowków wiórowych dają **krótkie wióry**.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia $1,5 \times \text{Ø}$ nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 6537 K

Tolerancja Ø nominalnej: m7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: m7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 46,5 mm

długość całkowita L: 123 mm

Ø chwytu D_s : 18 mm

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,16 mm/obr,

Opis techniczny

Ø nom. D_c	17,7 mm
Długość rowków wiórowych L_c	73 mm
Liczba ostrzy Z	2

tolerancje chwytu	h6
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,16 mm/obr,
Tolerancja Ø nominalnej	m7
Ø chwytu D _s	18 mm
długość całkowita L	123 mm
norma	DIN 6537 K
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	46,5 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
głębokość wiercenia do	4×D
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HE z h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Wiertła kręte