

Impregnowane drewniane podesty bezpieczeństwa z pojedynczym fazowaniem i podwójnym profilem czołowym na bokach poprzecznych, szerokość 100 cm, długość: 150 cm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	964865 150
GTIN	4047482136304
Klasa artykułu	96C

Opis

Wykonanie:

Drewniane podesty bezpieczeństwa z mocnych, rowkowanych listew bukowych. Listwy połączone linami stalowymi o grubości 3 mm. Zamknięcie i zaślepki z mosiądzu. Elastyczne stopki gumowe z NBR zapobiegają ześlizgiwaniu się podestu drewnianego i zapewniają wysoki komfort chodzenia. Dzięki impregnacji nadają się w szczególności do stosowania razem z olejowymi środkami smarnymi i chłodząco-smarującymi.

Wysokość: ok. 35 mm

Masa: ok. 13 kg/m²

Norma: Sprawdzone pod kątem odporności na poślizg (R11) i przestrzeni wypełnienia (V10) przez IFA (Instytut ds. BHP Niemieckiego Zakładu Ubezpieczeń).

Profil czołowy:
 dodatkowe fazowanie od czoła **podestów.**
 Fazowanie:
 listwy drewniane na podłużnym bokupodestufazowane dodatkowo pod kątem 45°.

masa: 22,5 kg

Opis techniczny

masa	22,5 kg
długość	150 cm
Atrybut nazwy produktu	szerokość 100 cm
szerokość podestu	100 cm
Rodzaj produktu	Podest drewniany

