

Garant

GARANT Master Tap maszynowy gwintownik do drucianych wkładek gwintowanych HSSE-PM, AlTiX, EG-M: EG-M2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	133560 EG-M2
GTIN	4062406207205
Klasa artykułu	111

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki wg **DIN 40435 (zbliżone do DIN 371 / DIN 376)**.

Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Zastosowanie:

Do wykonywania gwintu mocującego EG wg gwintu metrycznego ISO **DIN 8140** do **drutowych wkładek gwintowych STI** (Screw Thread Insert).

wskazówka:

Koniecznienie przestrzegać **Ø otworu pod gwint** (patrz tabela) !

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 40435

Klasa tolerancji: 6HX mod.

skok gwintu: 0,4 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 2,15 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
skok gwintu	0,4 mm

Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	2,15 mm
norma	DIN 40435
Ø chwytu D _s	2,8 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
głębokość gwintu	6 mm
Ø gwintu	2 mm
Klasa tolerancji	6HX mod.
długość całkowita L	50 mm
liczba rowków wiórowych	3
wielkość gwintu	M2
powłoka	AlTiX
Rodzaj gwintu	EG-M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik