



## Pneumatyczna wkrętarka wyłączana, Typ: S2416L



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 079165 S2416L |
| GTIN             | 7322590017040 |
| Klasa artykułu   | 03R           |

### Opis

#### Wykonanie:

Wszystkie informacje techniczne dotyczą ciśnienia **6,3 bar** i podanej  $\varnothing$  wewnętrznej węża.

- **precyzyjne, niezużywające się sprzęgło wyłączające**
- **duża dokładność nastawiania momentu obrotowego.**

Nadają się szczególnie do wykonywania połączeń śrubowych szeregowych. Szybkowymienny uchwyt do grotów E 6,3 (zob. od nr. 674200).

Bezolejowe – nie jest wymagana dodatkowa olejarka sprężonego powietrza.

#### Część zamienna:

#### Wybrane zestawy serwisowe:

zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

oznaczenie producenta: S2416L

zakres momentu obrotowego: 0,5 - 1,6 Nm

maksymalna  $\varnothing$  śrub (8.8-12.9): M3

maksymalna prędkość obrotowa: 1500 min<sup>-1</sup>

wymiary uchwytu narzędziowego: 1/4 cal

konstrukcja: pręt

### Opis techniczny

|   |           |
|---|-----------|
| zalecana średnica węża ( $\varnothing$ wewn.) | 10 mm     |
| maksymalne zapotrzebowanie powietrza          | 360 l/min |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| oznaczenie producenta                    | S2416L                  |
| wymiary uchwyty narzędziowego            | 1/4 cal                 |
| zakres momentu obrotowego                | 0,5 - 1,6 Nm            |
| maksymalna $\varnothing$ śrub (8.8-12.9) | M3                      |
| masa                                     | 0,9 kg                  |
| maks. wibracje wg EN                     | $< 2,5 \text{ m/s}^2$   |
| konstrukcja                              | pręt                    |
| poziom natężenia dźwięku przy pracy      | 73 dB(A)                |
| maksymalna prędkość obrotowa             | $1500 \text{ min}^{-1}$ |
| przyłącze pneumatyczne                   | 1/4 cal                 |
| gwint przyłączeniowy                     | BSP                     |
| Rodzaj produktu                          | Wkrętarka               |