

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap bardzo długi HSS-E-PM, AlTiX, MF: 8X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132907 8X1
GTIN	4062406207915
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap**, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Z bardzo długim chwytem

**Zalety:**

Nadają się zwłaszcza do gwintowania w trudno dostępnym miejscach.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: Norma zakładowa

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 7 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	8 mm
Ø otworu rdzenia	7 mm
Materiał ostrza	HSS E PM

&amp;nbsp;

głębokość gwintu	24 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
skok gwintu	1 mm
Rodzaj gwintu	MF
długość całkowita L	180 mm
wielkość gwintu	M8×1
norma	Norma zakładowa
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik