

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap kształt B, AlTiX, M: M1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132721 M1
GTIN	4062406206970
Klasa artykułu	11l

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne, przewidziane do zastosowania w wielu rodzajach materiałów i zapewniające wysoką powtarzalność obróbki.

- **materiał HSS-E-PM o bardzo wysokiej odporności na ściernie**
- **nowa powłoka o mniejszym współczynniku tarcia**
- **specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórow.**

Odpowiada **ISO 1X/4HX**.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 1X 4HX

skok gwintu: 0,25 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D_s: 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 0,75 mm

Opis techniczny

Klasa tolerancji	ISO 1X 4HX
Liczba ostrzy Z	2
norma	DIN 371
Ø gwintu	1 mm
Ø chwytu D _s	2,5 mm

Rodzaj gwintu	M
głębokość gwintu	3 mm
długość całkowita L	40 mm
Ø otworu rdzenia	0,75 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
skok gwintu	0,25 mm
liczba rowków wiórowych	2
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
wielkość gwintu	M1
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścien barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik