

**Garant****GARANT Master Tap maszynowy gwintownik do drucianych wkładek gwintowanych HSSE-PM, AlTiX, EG-M: EG-M2,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133560 EG-M2,5
GTIN	4062406208257
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

Gwintowniki wg **DIN 40435 (zbliżone do DIN 371 / DIN 376)**.

**Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap**, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

**Zastosowanie:**

Do wykonywania gwintu mocującego EG wg gwintu metrycznego ISO **DIN 8140** do **drutowych wkładek gwintowych STI** (Screw Thread Insert).

**wskazówka:**

Koniecznienie przestrzegać **Ø otworu pod gwint** (patrz tabela) !

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 40435

Klasa tolerancji: 6HX mod.

skok gwintu: 0,45 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Chwył kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,65 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	56 mm
wielkość gwintu	M2,5

norma	DIN 40435
Ø otworu rdzenia	2,65 mm
Klasa tolerancji	6HX mod.
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
Ø gwintu	2,5 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	3,5 mm
głębokość gwintu	7,5 mm
skok gwintu	0,45 mm
liczba rowków wiórowych	3
Chwył kwadratowy □	2,7 mm
powłoka	AlTiX
Rodzaj gwintu	EG-M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pieścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik