

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, UNC: 8-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133356 8-32
GTIN	4062406209520
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Wydajny gwintownik, skonstruowany specjalnie do **bezpiecznego zastosowania w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych**, a także **materiałach duplex**.

- **Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie**
- **Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer**
- **Sparametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalny kształt wiórów i odporność na skręcanie**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 4,17 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 4,5 mm

Chwył kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,5 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,794 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	4,5 mm

Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	63 mm
Rodzaj gwintu	UNC
norma	DIN 371
głębokość gwintu	10,425 mm
wielkość gwintu	8-32 UNC
Ø gwintu	4,17 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
Ø otworu rdzenia	3,5 mm
liczba zwojów na cal	32
kąt nacięcia	8 stopni
Chwył kwadratowy □	3,4 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	TiAlN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzienie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścien barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik