

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap bardzo długi HSS-E-PM, AlTiX, G: G1/8 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133333 G1/8
GTIN	4062406208608
Klasa artykułu	11I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórow.**

Z bardzo długim chwytem

Zalety:

Doskonale nadają się zwłaszcza do gwintowania w miejscach trudno dostępnych.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

 : HSS E PM

liczba zwojów na cal: 28

Ø gwintu: 9,73 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwył kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 8,8 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	28
wielkość gwintu	G1/8

Chwył kwadratowy □	5,5 mm
Ø chwytu D _s	7 mm
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	9,73 mm
głębokość gwintu	29,19 mm
Ø otworu rdzenia	8,8 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
skok gwintu	0,907 mm
długość całkowita L	180 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	norma zakładowa
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik