

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, UNF: 5-44****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133406 5-44
GTIN	4062406209650
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Wydajny gwintownik, skonstruowany specjalnie do **bezpiecznego zastosowania w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych**, a także **materiałach duplex**.

- **Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie**
- **Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer**
- **Parametryzowana przestrzeń na wióry zapewnia optymalne tworzenie wiórów i sztywność skręcania.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 44

Ø gwintu: 3,18 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,7 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	3,18 mm
Chwyt kwadratowy □	2,7 mm
Liczba ostrzy Z	3

Ø chwytu D _s	3,5 mm
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	56 mm
norma	DIN 371
skok gwintu	0,577 mm
liczba zwojów na cal	44
głębokość gwintu	7,95 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	2,7 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
wielkość gwintu	5-44 UNF
Rodzaj gwintu	UNF
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	TiAlN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczna obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik