

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, kształt C, AlTiX, M: M1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135960 M1
GTIN	4062406208745
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.

- **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
- **zmniejszone wartości tarcia dzięki owej powłoce wysokowydajnej**
- **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**

Odpowiada **ISO 1X/4HX**.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 1X 4HX

skok gwintu: 0,25 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D_s: 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 0,75 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	0,75 mm
liczba rowków wiórowych	2
norma	DIN 371
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm

Liczba ostrzy Z	2
Ø gwintu	1,1 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
Klasa tolerancji	ISO 1X 4HX
Rodzaj gwintu	M
długość całkowita L	40 mm
głębokość gwintu	2,75 mm
skok gwintu	0,25 mm
Ø chwytu D _s	2,5 mm
wielkość gwintu	M1,2
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik