

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, UNC: 5-40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137857 5-40
GTIN	4062406210014
Klasa artykułu	11I

Opis**Wykonanie:**

Wydajny gwintownik, skonstruowany specjalnie do **bezpiecznego zastosowania w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych**, a także **materiałach duplex**.

- **Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksymalną odporność na zużycie.**
- **Powłoka TiAlN Multilayer najnowszej generacji.**
- **Parametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalne tworzenie wiórów i sztywność skręcania.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 40

Ø gwintu: 3,18 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,65 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	7,95 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba zwojów na cal	40

norma	DIN 371
Ø gwintu	3,18 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	3,5 mm
Ø otworu rdzenia	2,65 mm
wielkość gwintu	5-40 UNC
skok gwintu	0,635 mm
Rodzaj gwintu	UNC
Chwył kwadratowy □	2,7 mm
długość całkowita L	56 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	TiAlN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	45 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczna obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik

