

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, UNC:
4-40****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 133356 4-40 |
| GTIN | 4062406209490 |
| Klasa artykułu | 111 |

Opis**Wykonanie:**

Wydajny gwintownik, skonstruowany specjalnie do **bezpiecznego zastosowania w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych**, a także **materiałach duplex**.

- **Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie**
- **Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer**
- **Sparametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalny kształt wiórów i odporność na skręcanie**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 40

Ø gwintu: 2,85 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwył kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,35 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|----------|
| skok gwintu | 0,635 mm |
| wielkość gwintu | 4-40 UNC |
| Ø chwytu D _s | 3,5 mm |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Rodzaj gwintu | UNC |
| głębokość gwintu | 7,125 mm |
| kąt nacięcia | 8 stopni |
| norma | DIN 371 |
| Liczba ostrzy Z | 3 |
| Ø otworu rdzenia | 2,35 mm |
| liczba zwojów na cal | 40 |
| liczba rowków wiórowych | 3 |
| Chwył kwadratowy □ | 2,7 mm |
| Materiał ostrza | HSS E PM |
| Ø gwintu | 2,85 mm |
| długość całkowita L | 56 mm |
| Seria | GARANT Master Tap |
| powłoka | TiAlN |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Klasa tolerancji | 2BX |
| Kształł nakroju | B |
| chwył | chwył walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym |
| kierunek skrawania | prawe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczna obróbkę |
| pierścień barwny | niebieskie |
| Rodzaj produktu | gwintownik |