

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, MF: 3,5X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132905 3,5X0,35
GTIN	4062406208394
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 2,2 mm

Ø otworu rdzenia: 2,65 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	9 mm
Ø gwintu	3 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	2,65 mm
liczba rowków wiórowych	3

Ø chwytu D _s	2,2 mm
długość całkowita L	56 mm
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
norma	DIN 374
Rodzaj gwintu	MF
skok gwintu	0,35 mm
wielkość gwintu	M3×0,35
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	pravo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik