

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, UNF: 6-40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133410 6-40
GTIN	4062406208714
Klasa artykułu	11I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Zastosowanie:

Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME – B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 ; HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 40

Ø gwintu: 3,51 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 4 mm

Chwył kwadratowy □: 3 mm

Ø otworu rdzenia: 2,95 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	56 mm
Materiał ostrza ;	HSS E PM
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 371

liczba zwojów na cal	40
Rodzaj gwintu	UNF
skok gwintu	0,635 mm
Ø chwytu D _s	4 mm
Ø otworu rdzenia	2,95 mm
Ø gwintu	3,51 mm
liczba rowków wiórowych	3
Chwył kwadratowy □	3 mm
głębokość gwintu	10,53 mm
wielkość gwintu	6-40 UNF
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik